

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 Baie OCP ORV3

État: 23.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - Baie OCP ORV3

Ouvert. Efficient. Évolutif. Votre infrastructure IT avec OCP ORV3 sans jeu de barres Rittal. L'Open Compute Project (OCP) rassemble des entreprises leaders dans le but de rendre les infrastructures IT ouvertes plus efficaces, plus évolutives et plus durables. Rittal soutient cette vision avec l'Open Rack Version 3 (ORV3) conforme à l'OCP – désormais également disponible sans jeu de barres intégré.



## Caractéristiques

Référence	IT 7100.110
Modèle	Ossature ouverte sans jeu de barres
Description produit	Les nouvelles armoires permettent une alimentation électrique personnalisée et offrent une flexibilité maximale lors de la planification de l'infrastructure. Sélectionner votre jeu de barres approprié – de 18 kW à 80 kW – et configurer votre système selon vos besoins.
Avantages	Système modulaire pour possibilité d'extension personnalisée Sélection flexible du jeu de barres, convient à l'armoire Power Density Équipement ultérieur possible sans remplacer l'ensemble du système Construction modulaire pour applications AI et HPC Les composants Hot-Plug dans l'armoire facilitent la maintenance Extension possible avec une solution Direct Liquid Cooling adaptée Intégration rapide grâce à des modules de roulettes, déflecteurs d'air et pieds de nivellement intégrés Les rails IT et de puissance, les adaptateurs 19" ainsi que les portes et les panneaux latéraux sont disponibles en tant qu'accessoires
Matériau	Tôle d'acier

# Caractéristiques

Finition	Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Baie OCP ORV3 2 traverses prémontées Roues spéciales charge lourde préinstallées Pieds de nivellement prémontés Joint de juxtaposition
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.286 mm Profondeur: 1.068 mm
Unités de hauteur	44 OU
Charge admissible	14 000 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	Baie OCP ORV3 sans jeu de barres, 44 OU, L600 x H2286 x P1068 mm, RAL 9005