


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300 Guide-câbles snap-in

État: 09.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.300 - Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | DK 7111.300 |
| Modèle | à encliqueter |
| Avantages | Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé |
| Matériau | Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2 |
| Couleur | Incolore |
| Introduction des câbles | Diamètre min. de câble: 14 mm Diamètre max. de câble: 19 mm |
| For system punchings with Ø | 6,2 mm |
| Diamètre min. de câble | 14 mm |
| Diamètre max. de câble | 19 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Poids net | 0,03 kg |
| Poids brut | 0,043 kg |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | DK Snap-in, guidage des câbles, à encliqueter, pour le montage rapide sans outil, pour un Ø max. 19 mm, polyamide, nature |