


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300

Guide-câbles snap-in

État: 27.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.300 - Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader.



Caractéristiques

Référence	DK 7111.300
Modèle	à encliqueter
Avantages	Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé
Matériau	Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
Couleur	Incolore
Introduction des câbles	Diamètre min. de câble: 14 mm Diamètre max. de câble: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diamètre min. de câble	14 mm
Diamètre max. de câble	19 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,03 kg
Poids brut	0,043 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	DK Snap-in, guidage des câbles, à encliqueter, pour le montage rapide sans outil, pour un Ø max. 19 mm, polyamide, nature