### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






## DK 7158.100 Goulotte de câblage horizontale

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# DK 7158.100 - Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Permettent le guidage caché et simple des câbles, également en grande quantité, au sein du niveau de montage 19", le cache avant complet peut être ôté avec des fermetures rapides pour une manipulation aisée.



#### Caractéristiques

| Référence                   | DK 7158.100  |
|-----------------------------|--|
| Description produit         | Les goulottes permettent de guider et de recouvrir facilement de grandes quantités de câbles jusqu'aux composants sur le plan de montage 19". De larges découpes assurent un guidage aisé et sans coude des câbles en direction des composants vers le haut ou le bas. Pour faciliter les opérations, des fermetures rapides permettent d'ôter rapidement le cache avant. Une fois posés, les câbles sont maintenus en place à l'aide de bandes autoagrippantes puis vous pouvez à nouveau refermer la goulotte. |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Laqué  |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Avec 5 bandes autoagrippants   |
| Unités de hauteur           | 2 U  |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 1.7  |
| Poids brut                  | 1.762  |

© Rittal 2025

### Caractéristiques

| Numéro du tarif douanier | 73269098      |
|--------------------------|---------------|
| EAN                      | 4028177500334 |
| ETIM 9                   | EC000322      |
| ECLASS 8.0               | 27400604      |

© Rittal 2025 3