


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.301 Bandeau de prises

État: 11.07.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.301 - Bandeau de prises avec mesure d'énergie

Pour la mesure de la consommation de courant des équipements raccordés, prises : "Schuko", différentes possibilités de montage.

## Caractéristiques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Référence                         | DK 7240.301  |
| Description produit               | Le bandeau de prises 7x CEE 7/3 (type F - prise de courant de sécurité) avec écran intégré mesure l'énergie consommée par l'ensemble des équipements connectés. Le bandeau de prises au format 19" se fixe directement sur les montants 19", sur les cadres de montage 19", sur l'ossature de la baie ou dans la partie arrière des coffrets muraux. L'équerre de fixation peut être montée dans quatre positions différentes et assure une variété de montage. Sans accessoires de fixation supplémentaires, le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm. |
| Avantages                         | précision de mesure de $\pm 5 \%$  |
| Mode de fonctionnement            | Mesure du courant, de la tension, de la fréquence, de la puissance effective, de l'énergie active et du déphasage  |
| Matériau                          | Profilé en aluminium, anodisé incolore<br>Prises : polycarbonate   |
| Composition de la livraison       | Bandeau de prises<br>2 équerres de montage<br>Matériel de fixation<br>Notice d'utilisation<br>Avec câble de raccordement de 3 m (embouts)  |
| Modèle                            | Mit Display  |
| Prises                            | 7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)  |
| Dimensions                        | Hauteur: 45 mm<br>Profondeur: 50 mm<br>Longueur: 482,6 mm  |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m  |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Câble de raccordement (type)                   | H05VV-F3G1,5 avec embouts  |
| Cote de fixation                               | 464,1 mm   |
| Tension nominale                               | 230 V AC, 50 Hz  |
| Tension nominale                               | 230 V AC, 50 Hz  |
| Courant nominal (max.)                         | 16 A   |
| Possibilités de montage                        | Composants avec trame au pas de 25 mm<br>Montants 19"<br>Ossature de l'armoire<br>Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large) |
| Couleur de la prise                            | RAL 7035   |
| Plage de température de fonctionnement         | 5 °C...45 °C   |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 %...80 %  |
| Plage de température de stockage               | -15 °C...60 °C   |
| Unité d'emballage                              | 1 p.   |
| Poids net                                      | 0,88 kg  |
| Poids brut                                     | 1,08 kg  |
| Numéro du tarif douanier                       | 85366990   |
| ETIM 9   | EC000330   |
| ECLASS 8.0                                     | 27142604   |
| Description produit                            | DK Bandeau de prise, 7x Shuko + ampere   |

# Approbation

Explications

Déclaration de conformité