



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000 Data Rack

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.



Caractéristiques

Référence	DK 7396.000
Matériau	Ossature profilée, socle : tôle d'acier Pieds : fonte de zinc
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature profilée, socle : RAL 7035 Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19" Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied Accessoires de montage
Dimensions	Largeur: 550 mm Hauteur: 1.722 mm Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur	36 U
Unités de hauteur	36 U
Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm	150 - 350 mm

Caractéristiques

Pas de trame entre les niveaux de fixation	50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	1 500 N
Remarque	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15,1 kg
Poids brut	18,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Description produit	Data-Rack 19" 36U