## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



## DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.







## Caractéristiques

Référence	DK 7396.000
Matériau	Ossature profilée, socle : tôle d'acier
	Pieds : fonte de zinc
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature profilée, socle : RAL 7035
	Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison	Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
	Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol
	sans caches en pied
	Accessoires de montage
Dimensions	Largeur: 550 mm
	Hauteur: 1.722 mm
	Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur	36 U
Unités de hauteur	36 U
Distance par rapport au second	150 - 350 mm

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Pas de trame entre les niveaux de fixation	50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	1⊠ 500N
Remarque	Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15.1
Poids brut	18.5
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3