

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7552.002 SSC view 8 USB

État: 22.05.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7552.002 - SSC view 8 USB Switch KVM

Pour un montage derrière l'unité écran-clavier.

## Caractéristiques

Référence	DK 7552.002
Modèle	SSC view 8 USB
Description produit	Ce switch KVM ultra-compact pour le montage à l'arrière d'une console écran-clavier de Rittal permettent une gestion peu encombrante des serveurs dans chaque baie IT. Pour SSC view 8, le raccordement de l'ordinateur se fait via PS/2 ou USB pour les claviers et souris, et VGA pour la vidéo. L'émulation clavier-souris contrôlée par microprocesseur pour chaque canal garantit le démarrage sans erreur et la commutation fiable entre les ordinateurs connectés. Le montage derrière l'unité écran-clavier Rittal ne nécessite pas d'U supplémentaire.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 9006
Composition de la livraison	SSC view 8 USB Câble de raccordement VGA/PS/2, 0,3 m, fiches 2xPS/2 et DB15 (VGA) des deux côtés Câble de raccordement, 0,3 m
Puissance absorbée (env.)	10 W
Bandwidth	200 MHz
Interface sonsole	VGA (D-SUB HD 15 pôles) PS/2 1 x USB
Interface computer	VGA (D-SUB HD 15 pôles) PS/2 1 x USB
Voltage supply	12 V DC (via l'unité écran-clavier)

# Caractéristiques

Number of users with password protection	1
Number of computers in stand-alone mode	8
Autoskip	Oui
Autoscan	Oui
Hotkeys for computer selection	Oui
Video resolution max	1280 x 1024 @ 85 Hz
OSD display of channels used	Oui
OSD menu with mouse operation (English)	Oui
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)	Oui
Port and system support	2 x PS/2 (verrouillable) 1 x USB
Cable to computer or to SSC Connect	VGA (HD 15 pôles)
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 140 mm
Longueur de câble (max.) SSC - ordinateur (idéal)	4 m
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	2,611 kg
Numéro du tarif douanier	84718000
EAN	4028177597617
ETIM 7.0	EC000312
ECLASS 8.0	19051107