

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7641.000

## Coffrets muraux AE

État: 21.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7641.000 - Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural pour petits réseaux avec niveau de fixation 19" fixe et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduction des câbles dans le fond. Indice de protection IP 55.

## Caractéristiques

Référence	DK 7641.000
Description produit	Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.
Matériau	Coffret : tôle d'acier
Finition	Coffret : revêtement poudre Montants 19" : zingués
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte montée sur charnières Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Serrure à panneton double de 3 mm Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret Montants 19", réglables en continu dans la profondeur Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"
Unités de hauteur	8 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 350 mm
Profondeur de montage	310 mm
Hauteur de montage pour les composants	8 U
Position des charnières	à droite, réversible
Nombre de serrures	1
Matériau de base	Tôle d'acier

# Caractéristiques

---

Indice de protection IP selon CEI 60 529	Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Plaque passe-câbles	Taille: 5 Nombre: 1
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	17,23 kg
Poids brut	18,137 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Description produit	Coffret mural 19" 8U, IP66

# Approbation

---

Approbation	TÜV VDE
-------------	------------