Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7641.000 Coffrets muraux AE

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7641.000 - Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural pour petits réseaux avec niveau de fixation 19" fixe et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduction des câbles dans le fond. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	DK 7641.000		
Description produit	Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection éleve		
Matériau	Coffret : tôle d'acier		
Finition	Coffret : revêtement poudre Montants 19" : zingués		
Couleur	RAL 7035		
Composition de la livraison	Coffret avec porte montée sur charnières Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Serrure à panneton double de 3 mm Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret Montants 19", réglables en continu dans la profondeur Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"		
Unités de hauteur	8 U		
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 350 mm		
Profondeur de montage	310 mm		
Hauteur de montage pour les composants	8 U		
Position des charnières à droite, réversible			
Nombre de serrures	1		
Matériau de base Tôle d'acier			

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée) Taille: 5 Nombre: 1	
Plaque passe-câbles		
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	17.23	
Poids brut	18.137	
Numéro du tarif douanier	94032080	
EAN	4028177147027	
E-Number Sweden	E7239953	
ECLASS 8.0	27180208	

Approbation

Approbation	TÜV
	VDE

© Rittal 2025 3