

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.735

Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 04.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.735 - Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

Caractéristiques

Référence	DK 7715.735
Modèle	Coffret mural IT prémontés avec montants 19" réglables en profondeur
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal, pour la retenue des câbles Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à droite Rail de mise à la masse avec neutre à la terre Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Patte de fixation murale de 10 mm Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E
Unités de hauteur	15 U

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 746 mm Profondeur: 573 mm
Profondeur de montage	520 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 683 mm
Profondeur de la partie pivotante	416 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Code IK	IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	750 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	42,75 kg
Poids brut	45 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Description produit	DK Coffret mural en 3 parties, L600xH746xP573 mm, 15 U, prémonté, IP 54, avec plaque passe-câbles pleine en haut et en bas

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------