

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.735

Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 27.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.735 - Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 7715.735 |
| Modèle | Coffret mural IT prémontés avec montants 19" réglables en profondeur |
| Description produit | Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante. |
| Matériau | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035 |
| Couleur | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) |
| Composition de la livraison | Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal, pour la retenue des câbles Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à droite Rail de mise à la masse avec neutre à la terre Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Patte de fixation murale de 10 mm Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E |
| Unités de hauteur | 15 U |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 746 mm Profondeur: 573 mm |
| Profondeur de montage | 520 mm |
| Dimensions utiles | Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 683 mm |
| Profondeur de la partie pivotante | 416 mm |
| Profondeur de la partie murale | 135 mm |
| Code IK | IK08 |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 750 N |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 42,75 kg |
| Poids brut | 45 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Description produit | DK Coffret mural en 3 parties, L600xH746xP573 mm, 15 U, prémonté, IP 54, avec plaque passe-câbles pleine en haut et en bas |

Approbation

| | |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|