


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.202

Porte vitrée ajourée

État: 21.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.202 - Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.202
Description produit	Surface perforée des deux côtés avec ouverture d'entrée d'air > 78 % pour un débit d'air supplémentaire optimal.
Matériau	Porte : tôle d'acier Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte vitrée ajourée Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E Charnières 180° (4 pièces) Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Seule la charnière 180° 7824.520 peut être mise en œuvre avec les rangées d'armoires TS avec des portes en tôle d'acier.
Convient à	Type de coffret: TS TS IT SE Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	24.89
Poids brut	26.2
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177236127
ETIM 9	EC000747

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27182204