

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

Porte vitrée en tôle d'acier à  
séparation verticale

État: 14.06.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.282 - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour TS 8

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | DK 7824.282   |
| Description produit                               | Porte vitrée équipée d'une fermeture à crémone en 4 points et d'une poignée Confort pour semi-cylindrique avec serrure de sécurité 3524 E. Le modèle à deux battants permet une exploitation optimale de l'espace tout comme le meilleur accès possible grâce à la faible distance entre les rangées de baies. Angle d'ouverture de porte maximal grâce aux charnières 180° déjà intégrées. |
| Matériau  | Cadre : tôle d'acier<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm  |
| Finition  | Revêtement poudre   |
| Couleur   | RAL 7035  |
| Composition de la livraison                       | Matériel de fixation inclus   |
| Remarque  | Une hauteur 2200 mm ne peut pas être combinée avec un cadre pivotant de 45 U.   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Convient à  | Type de coffret: TS 8<br>Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.200 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 37.6  |
| Poids brut  | 37.6  |
| EAN   | 4028177570931   |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |