

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.080 Montants 19"

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.080 - Montants 19" pour TS, CS Toptec

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

Caractéristiques

Référence	DK 7827.080
Modèle	à pliage multiple
Avantages	Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
Caractéristiques techniques	Perforations 19" intégrées (standard EIA) Perforations latérales rondes et carrées Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	15 U
Remarque	Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24". Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19". La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Convient à	Type de coffret: TS 8 CS Toptec Hauteur: 800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2,4 kg
Poids brut	2,471 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189261