Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7827.200 Montants 19"

État: 08.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7827.200 - Montants 19" pour TS, CS Toptec

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

Caractéristiques

Référence	DK 7827.200	
Modèle	à pliage multiple	
Avantages	Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces	
Caractéristiques techniques	Perforations 19" intégrées (standard EIA) Perforations latérales rondes et carrées Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces	
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm	
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus	
Dimensions	Largeur: 482,6 mm	
Unités de hauteur	42 U	
Remarque	Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24". Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19". La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en lest nécessaire pour une association avec des montants en L.	
Convient à	Type de coffret: TS 8 CS Toptec Hauteur: 2.000 mm	
Unité d'emballage	2 p.	
Poids net	5.842	
Poids brut	6.26	
Numéro du tarif douanier	73269098	
EAN	4028177234932	

© Rittal 2025

Caractéristiques

E-Number Sweden	E7239688	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3