

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Garniture à brosse verticale

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Garniture à brosse verticale pour baies VX IT

Sert de plaque esthétique flexible au sein des baies réseaux, permet le guidage aisé des câbles de la zone de répartition latérale et à l'arrière vers le niveau de jonction en face avant.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| Référence | DK 7827.544 |
| Description produit | Intégré dans une baie réseaux, cela sert de cache et permet de recouvrir avec élégance les espaces de part et d'autre du plan 19". La garniture à brosse apporte un plus grand confort pour guider les câbles venant des côtés et de l'arrière de la baie jusqu'à la face avant. Respecter un espace libre min. de 75 mm devant le plan de montage. La garniture à brosse se monte latéralement sur le profilé vertical d'ossature ou sur les rails de montage horizontaux ou verticaux. |
| Matériau | Profilé en aluminium, anodisé incolore Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB |
| Longueur des poils | 95 mm |
| Longueur | 950 mm |
| Consigne de montage | La coupe de la brosse passe-câbles est nécessaire lors de la fixation sur des montants 19" |
| Dimensions | Longueur: 950 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX IT Hauteur: 2.000 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Poids net | 1,8 kg |
| Poids brut | 2,213 kg |
| Numéro du tarif douanier | 96035000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | Brosses verticales |
