

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Cadre de montage 54 U

État: 07.12.2025 La so rittal.com/fr/fr

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Cadre de montage 54 U pour TS 8

Pour le montage d'un niveau 19" décalé latéralement avec une surface de montage utile de 42 U ainsi que pour l'intégration complémentaire d'autres 12 U qui peuvent être montées verticalement en position latérale.

Caractéristiques

Référence	DK 7827.554
Description produit	Pour la construction d'un plan de montage 19" décalé latéralement avec une surface de montage utile de 42 U et l'intégration de 12 U supplémentaires verticalement dans l'espace latéral. Cette extension latérale est divisée en trois compartiments superposés de 4 U chacun. Le cadre de montage s'intègre à l'avant ou à l'arrière.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Équerre de montage (zinguée) Cache latéral : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec cadre de montage latéral de 12 U
Unités de hauteur	54 U
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm Largeur de montage pour les composants: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Remarque concernant la référence	Délai de livraison sur demande
Convient à	Type de coffret: TS 8 Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 jeu(x)
Poids net	8
Poids brut	9
Numéro du tarif douanier	94039910

Caractéristiques

EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261