


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7828.122**

**Rail de retenue de câbles**

État: 12.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7828.122 - Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de frettage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

## Caractéristiques

Référence	DK 7828.122
Modèle	Pour le niveau de fixation extérieur
Description produit	Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de frettage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.
Domaines d'application	Sur les profilés de l'ossature TS entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: TS TS IT Largeur: 1.200 mm Profondeur: 1.200 mm
Convient à la largeur	1 1/2 200mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2.016
Poids brut	2.217
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177517806
ETIM 9	EC000322

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27400604