Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.







Caractéristiques

| DK 7859.080 |
|---|
| PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur. |
| Profilé en aluminium, anodisé incolore |
| 1⊠ 695mm |
| Prise Wago X-COM |
| 2 |
| 3~ |
| 16 A |
| 6 |
| IP 20 |
| Divers câbles de raccordement, également pour raccordement monophasé |
| Longueur: 1.695 mm |
| |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Convient à | Type de coffret: VX IT Hauteur: ≥ 2.000 mm |
|--|---|
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C45 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 1090 % |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2.5 |
| Poids brut | 2.8 |
| Numéro du tarif douanier | 85369001 |
| EAN | 4028177956650 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |

Approbation

| Explications Déclaration de conformité |
|--|

© Rittal 2025 3