

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

État: 06.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.



Caractéristiques

Référence	DK 7859.090
Description produit	PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur	1 695 mm
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	fixe / CEE
Nombre	1
Phases par alimentation	1~
Courant nominal (max.)	32 A
Emplacements de module (max.)	5
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Dimensions	Longueur: 1.695 mm

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: ≥ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,9 kg
Poids brut	5,2 kg
Numéro du tarif douanier	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Description produit	PSM Rail de distribution 0U 1x3phase 32A

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------