Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.738 Baie réseaux TX CableNet

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)




TX 7888.738 - Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.







Caractéristiques

Référence	TX 7888.738
	1 \ 7000.730
Modèle	2ème génération
	démontable
	avec fentes d'aération
	Avec panneaux latéraux
Avantages	Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble
	du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une
	intégration en option d'un module de ventilation
	Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
	Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
	Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
	Possibilité de démontage
	Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur
	personnalisé

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Matériau	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière Ossature de baie démontable avec montants 19" à l'avant et à l'arrière Panneaux latéraux Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation.
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur	42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	445 mm
Fixation 19"	démontable
Modèle	Avec panneaux latéraux
Design doors	avec fentes d'aération
Modèle porte à l'arrière	Porte en tôle d'acier monobloc avec aération
Modèle porte à l'avant	Porte en tôle d'acier monobloc avec aération Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Charge admissible	5000 N
Charge (statique) admissible	500 kg
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

3

Caractéristiques

Poids net	104.5
Poids brut	114.5
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177997547
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025