


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Ossature de répartiteur

État: 26.07.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Ossature de répartiteur TE 8000 open

Pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'installation.

Caractéristiques

Référence	TE 7888.940
Avantages	Accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'installation Débit d'air non limité grâce à la construction ouverte L'écartement entre les niveaux de fixation est réglable en continu
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Cadre de montage autoporteur avec fixation 19" à l'avant et à l'arrière Toit préparé pour recevoir des organisateurs de câbles Cadre inférieur ouvert avec 2 châssis montés dans la largeur pour l'équipement personnalisé 4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison) Toit avec brosse passe-câbles transversale à l'arrière
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	80 mm / 130 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Charge admissible	7 000N
Matériau de base	Tôle d'acier

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	33
Poids brut	35
EAN	4028177801554
E-Number Sweden	E7282509
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
