

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.540

PDU international, modèle Managed

État: 18.03.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.540 - PDU international, modèle Managed

PDU intelligent avec interface de Bus CAN pour la mise en œuvre avec CMC III ou PDU managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW

Caractéristiques

Référence	DK 7955.540
Description produit	Baie IT High-End, distribution de courant avec fonctions de mesures d'énergie et de surveillance pour chaque prise. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %. Le PDU possède une interface CAN-Bus pour le raccordement de PDU esclaves. La supervision de l'environnement est également possible avec l'ajout de maximum 4 détecteurs CMC III (température, humidité, accès, vandalisme).
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 85 mm Longueur: 1.280 mm
Nombre de prises de courant et type	16 x BS 1363
Prises	16 x GB (type G, BS 1363)
Courant nominal (max.)	13 A
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~

Caractéristiques

Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	UK
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	85369095
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	PDUi Managed, UK, mono 13A, 16 UK