Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 7967.000
Entretoise

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

SZ 7967.000 - Entretoise pour toits

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.





Caractéristiques

Référence	SZ 7967.000
Description produit	Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes.
Matériau	Acier profilé à 6 pans
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Ne convient pas en association avec un cadre de montage 19". Ne convient pas au transport par grue
Dimensions	Hauteur: 50 mm
Dimensions	Filetage: M12
Convient à	Type de coffret: VX TS
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,444 kg
Poids brut	0,539 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)

Caractéristiques

Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	DK Entretoises pour toits, longueur : 50 mm, pour toits TS, SE