

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.164 - Armoires électriques juxtaposables VX25

Standard du groupe BMW AG

Valable dans toutes les usines BMW. Armoires d'alimentation CE avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Karosseriebau TKB.

Caractéristiques

Référence	VX 7993.164
Description produit	Valable dans toutes les usines BMW. Armoires d'alimentation CE avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Karosseriebau TKB.
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	Coffret : RAL 7035 Socle : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Dans la porte de droite avec poignée Confort et kit d'adaptation à dispositif de verrouillage à panneton double montés Panneaux latéraux montés à droite et à gauche Socle d'une hauteur de 200 mm similaire à 8660.02X, constitué de quatre pièces d'angle, de deux plaques superposées d'une hauteur de 100 mm à l'avant et de plaques d'une hauteur de 200 mm à droite, à gauche et à l'arrière En haut à l'avant avec lampe à diodes 2500.220, 24 V, avec alimentation 2500.410 et contact de porte 2500.460 monté Les portes sont connectées à l'ossature à l'aide d'une tresse de masse 2412.316 sans plaque de montage Portes à deux battants avec charnières à 180° montées Dans la porte de droite avec une pochette à plans montée à 220 mm du bas et avec une tablette à plans montée à 950 mm du bas sans plaques passe-câbles Un rail de retenue des câbles est monté en profondeur dans la partie gauche du socle, points de montage : la 1ère et la 3ème perforation dans le cadre à partir de la gauche
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Hauteur avec socle	2 200mm
Nombre de portes	2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	132.628
Poids brut	142.729
EAN	4028177960091