


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 7993.400**

**Distribution d'énergie 400 V AC**

État: 23.12.2025 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 7993.400 - Distribution d'énergie 400 V AC selon la spécification

Répartiteur électrique décentralisé, pour une alimentation 400 V AC, avec socles fusible curseur montés vérifiés selon la norme EN 61439. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

## Caractéristiques

Référence	AX 7993.400
Description produit	Coffret électrique sur base AX 1039.000 en tôle d'acier constitué d'un corps monobloc soudé aux rebords repliés avec gouttière de protection sur tout le pourtour de l'ouverture de porte, panneau arrière avec renforts pour pattes de fixation murale. Base du coffret avec plaque passe-câbles en tôle d'acier. Porte avec joint d'étanchéité en polyuréthane moulé « in situ », bandeaux perforés verticaux sur l'intérieur de la porte avec raccordement de mise à la masse, charnières vissées. Plaque de montage : avec perçage en trou de serrure pour la mise à la masse, avec graduations sérigraphiées, fixée par des écrous hexagonaux.
Matériaux	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Porte avec charnières à 180° montées et positionnées à droite Poignée en plastique 2577.010 avec serrure VW-E1 montée Plaque passe-câbles avec 12 perçages Ø 16,5 mm, 9 perçages Ø 25,5 mm, 2 perçages Ø 32,5 mm ainsi qu'un perçage Ø 50,5 mm, perçages obturés par des bouchons borgnes Plaque de montage usinée et équipée avec un jeu de barres 5 pôles (L1 – L3, N + PE), avec bornes, adaptateur de raccordement 9612.000 et 11 x socle fusible curseur 9630.005 Coffret, plaque de montage et porte câblés et mis à la masse sur le rail PE via un câble de mise à la masse 4 pattes de fixation murale pour un écartement du mur de 40 mm (livrées non montées)
Remarque	Conformément à BV 1.09 § 1.1.2 toutes les serrures installées sur les machines doivent en principe être livrées sans clé. Pour le besoin propre du fournisseur, les clés cylindriques requises peuvent être commandées séparément à l'aide de la référence 2532.002.
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 56
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 210 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	25
Poids brut	25.5
Numéro du tarif douanier	94032080