

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7996.888

## Baie réseau TE 8000

État: 23.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7996.888 - Baie réseau TE 8000

Baie IT TE 8000 à porte vitrée, préparée pour un équipement intérieur personnalisé.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TE 7996.888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                      | Avec panneaux latéraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Avantages                   | Baie sans ossature<br>Accessibilité optimale<br>Démontable aisément donc rapidement installée<br>Charnières réversibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matériau                    | Tôle d'acier<br>Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finition                    | Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse<br>Pièces plates : revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| General colour              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Composition de la livraison | Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur<br>Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée design et fermeture de sécurité 3524 E<br>Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E<br>Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)<br>Toit avec découpe recouverte pour l'introduction des câbles et pour un ventilateur en option<br>4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)<br>4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison)<br>Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caractéristiques

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Unités de hauteur                                                | 42 U           |
| Unités de hauteur                                                | 42 U           |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 80 mm / 130 mm |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)      | 745 mm         |
| Charge admissible                                                | 4000 N         |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                         | IP 20          |
| Matériau de base                                                 | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage                                                | 1 p.           |
| Poids net                                                        | 126            |
| Poids brut                                                       | 132            |
| EAN                                                              | 4028177816725  |
| ETIM 9                                                           | EC002499       |
| ECLASS 8.0                                                       | 27180207       |