Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Porte vitree

État: 03.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



TS 8610.605 - Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

Référence	TS 8610.605
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé
	Pièces d'angle : fonte de zinc
	Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre: RAL 7035
	Pièces d'angle : RAL 7035
	Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit
	Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
	Charnières 180° (4 pièces)
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 460 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 1.840 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	1⊠ 840mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Consigne de montage	Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: TS TS IT VX SE Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10.5
Poids brut	12.5
EAN	4028177693845
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3