## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8612.070 Châssis TS 17 x 73 mm

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### TS 8612.070 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.





### Caractéristiques

Référence	TS 8612.070
Modèle	Pour le montage sur des portes
Description produit	Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Longueur	690 mm
Convient à la largeur de porte	800 mm
Possibilités de montage	Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
	Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur
	Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Consigne de montage	Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX SE
	TP
	PC
	IW
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2.96
Poids brut	3.158
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177690318
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3