
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.400

Platine de montage




État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.400 - Platine de montage

Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.

Caractéristiques

Référence	TS 8612.400
Modèle	à accrocher
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Possibilités de montage	Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire Châssis TS 17 x 73 mm Rail pour l'aménagement intérieur AX Bandeau perforé de porte
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,8 kg
Poids brut	0,868 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024200

© Rittal 2026

Caractéristiques

ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Description produit	TS Platine de montage à accrocher