

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

Rail de montage TS 25 x 38 mm

État: 26.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - Rail de montage TS 25 x 38 mm

Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation. Possibilités de montage sur les profilés d'armoire TS verticaux.



Caractéristiques

Référence	TS 8612.780
Description produit	Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Possibilités de montage	Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE Avec perforations rondes de 9 mm selon une trame au pas de 25 mm sur toutes les faces Pour le montage de rails porteurs, rails porteurs pour composants lourds, rails profilés en C 30/15, supports pour retenue des câbles (équerre profilée), équipement personnel
Remarque	Associés aux écrous à encliqueter, ces rails conviennent particulièrement à la réalisation de liaisons dynamiques
Convient à	Convient à la largeur / profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.488
Poids brut	2.687
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177429154

Caractéristiques

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261