

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8615.500

**Armoires électriques juxtaposables
TS 8**

État: 25.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8615.500 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.



Caractéristiques

Référence	TS 8615.500
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm Plaques passe-câbles Plaque de montage 2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	499 mm x 1.096 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Code IK	IK09
Nombre de portes	1
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	63,4 kg
Poids brut	67,2 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 600x1200x500 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant

Approbation

Approbation

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificats

Finition

Explications

Déclaration fabricant
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK