


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.000

Porte vitrée

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.000 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

Référence	VX 8618.000
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Code IK	IK08
Remarque	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	12,4 kg
Poids brut	13 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Caractéristiques

Description produit

VX Porte vitrée, LH : 600x1800 mm

Approbation

Approbation

UL + C-UL - FTTA

Certificats

Indice de protection