



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040

Porte vitrée

État: 23.01.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](https://www.ittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.040 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8618.040 |
| Description produit | A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière. |
| Matériaux | Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces) |
| Code IK | IK08 |
| Remarque | Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires. |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Convient à | Type de coffret: VX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.200 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 14.6 |
| Poids brut | 15.4 |
| EAN | 4028177920934 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Approbation

| | |
|-------------|----------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
| Certificats | Indice de protection |
