


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.250 Poignée Confort VX

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.250 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.



Caractéristiques

Référence	VX 8618.250
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Avantages	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Remarque concernant la référence	Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252)
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour le montage de serrures demi-cylindre d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (selon la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	VX VX IT

Caractéristiques

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,68 kg
Poids brut	0,686 kg
Numéro du tarif douanier	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Description produit	VX Poignée Confort pour serrures semi-cylindriques

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
-------------	--