

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540

Goulotte de câblage

État: 24.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.



Caractéristiques

Référence	TS 8800.540
Modèle	Largeur 100 mm, à monter sur deux profilés d'armoires juxtaposées.
Avantages	Les points de fixation des goulottes de câbles correspondent aux perforations TS. Les perçages complexes nécessaires pour fixer les goulottes sont donc superflus. Les lignes de rupture des barrettes sont également prévues en fonction des goulottes horizontales pour plaque de montage. Une autre barrette à la hauteur de la plaque de montage permet une introduction directe dans la goulotte de câbles.
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible
Couleur	Proche RAL 7030
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Remarque	Peut être coupé pour les autres dimensions d'armoire.

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 100 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 80 mm
Convient à	Type de coffret: TS VX SE PC IW Hauteur: ≤ 1.800 mm
Plage de température de fonctionnement	60 °C
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	8.192
Poids brut	8.623
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---