Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8826.000

# Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# VX 8826.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires électriques

La référence des armoires électriques : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8826.000 |
| Matériau | Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Toit : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées |
| Couleur | RAL 7035 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Ossature d’armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Toit<br>Panneau arrière<br>Plaques passe-câbles<br>Plaque de montage<br>2 rails de montage 18 x 39 mm<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.200 mm<br>Profondeur: 600 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 2.096 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Code IK | IK10 |
| Nombre de portes | 1 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 130,85 kg |
| Poids brut | 135,8 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 379,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | VX Armoires électriques juxtaposables, 1 porte, LHP 800x2200x600 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité<br>PCF-declaration |