

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

Supports OM

État: 17.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - Supports OM sans dispositif de contact

Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.

Caractéristiques

Référence	SV 9340.270
Modèle	sans dispositif de contact
Description produit	Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 55D-V
Nombre de pôles	3 pôles
Béquille de cadres porteurs	Oui
Dimensions	Largeur: 55 mm Hauteur: 272 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	55 mm x 237 mm
Homologations	UL
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,25 kg
Poids brut	0,258 kg
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Caractéristiques

Description produit

Support OM RAL7035

Approbation

Approbation

ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK