Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.535

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



RX 9360.535 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 630 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine 60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 140 mm. Grâce au concept « Easy-Fix », le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Le départ de lignes s'effectue par le haut ou par le bas après une simple manipulation.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.535
Modèle	Easy Fix
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
	Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à
	l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
	Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur
	marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6)
	Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
	RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de bornes
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Crête de tension nominale Uimp	12 kV

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Tension nominale	690 V AC 690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1⊠ 000V
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Marques concernées (type)	ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630) Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630) Eaton (NZM3) Fuji Electric (BW4003) Hager (X630) Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF) LS Electric (400AF, TS400, TS630) Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW) OEZ (BH630) Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63) Schneider (NSX400, NSX630) Schrack (MC3) Siemens (3VA23, 3VA24) Terasaki (S400, E630, S630)
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base	5060 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C55 °C

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Plage de température de stockage	-25 °C75 °C
Dimensions	Largeur: 145 mm Hauteur: 325 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5
Poids brut	5.206
Taux de cuivre (kg / pièce)	2.64
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177997110
ETIM 9	EC001531

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025