Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9616.000

Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9616.000 - Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9616.000
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 10
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	40 A
Dimensions	Largeur: 54 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Marques concernées (type)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,27 kg
Poids brut	0,32 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,046
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A

© Rittal 2026

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK