Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9627.000 Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SV 9627.000 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9627.000
Matériau	Polyamide
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 10
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	40 A
Dimensions	Largeur: 72 mm
	Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Marques concernées (type)	Eaton
	PKZ2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.3
Poids brut	0.385
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.046
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177140998
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

© Rittal 2025

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3