


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9673.488

## Cloisons fonctionnelles

État: 28.07.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.488 - Cloisons fonctionnelles

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.



## Caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                | SV 9673.488                                                                                                                                                                                |
| Modèle                   | Avec ouïes d'aération                                                                                                                                                                      |
| Description produit      | Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associées aux modules de panneaux latéraux, les cloisons permettent de réaliser un compartimentage selon les formes 3 et 4. |
| Matériau                 | Tôle d'acier de 1,25 mm                                                                                                                                                                    |
| Finition                 | Zinguée                                                                                                                                                                                    |
| For compartment depth    | 800 mm                                                                                                                                                                                     |
| Consigne de montage      | 2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.                                                                                                    |
| Dimensions               | Largeur: 706 mm<br>Profondeur: 788 mm                                                                                                                                                      |
| Convient à               | Largeur: = 800 mm                                                                                                                                                                          |
| Unité d'emballage        | 4 p.                                                                                                                                                                                       |
| Poids net                | 21,2 kg                                                                                                                                                                                    |
| Numéro du tarif douanier | 73269098                                                                                                                                                                                   |
| ETIM 9                   | EC002525                                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0               | 27400613                                                                                                                                                                                   |
| Description produit      | Cloison fonctionnel. horizontale ajourée                                                                                                                                                   |