### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9681.208 Bandeaux de montage perforés

État: 26.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# SV 9681.208 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.



#### Caractéristiques

Référence	SV 9681.208
Description produit	Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés (ex : goulottes de câblage, supports de tuyaux, etc) sur la face arrière de la porte. Diamètre des perforations du bandeau de montage perforé : 4,5 mm.
Matériau	Tôle d'acier, de 1 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	598 mm
Dimensions	Longueur: 598 mm
Convient à	Largeur: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	1.9

© Rittal 2025 2

# Caractéristiques

Poids brut	1.914
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177930032
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

# Approbation

© Rittal 2025 3