

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9682.324**

**Bandeaux de finition supérieurs pleins**

État: 13.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.324 - Bandeaux de finition supérieurs pleins pour armoires VX

Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.



## Caractéristiques

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Référence                             | SV 9682.324   |
| Modèle                                | Plein   |
| Description produit                   | Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées. |
| Matériau                              | Tôle d'acier de 1,5 mm  |
| Finition                              | Laque texturée  |
| Couleur                               | RAL 7035  |
| Composition de la livraison           | Matériel de fixation inclus   |
| Dimensions                            | Hauteur: 300 mm   |
| Convient à                            | Largeur: = 400 mm   |
| Unité d'emballage                     | 1 p.  |
| Poids net                             | 1,96 kg   |
| Poids brut                            | 2,28 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 8,6 kg CO2 eq (Cat B)   |

# Caractéristiques

---

|   |   |
|---|---|
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 83024200  |
| ETIM 9  | EC000456  |
| ECLASS 8.0  | 27142423  |
| Description produit                                   | VX Bandeau de finition supérieur, IP 54, LH : 400x300 mm  |

# Approbation

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approbation  | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Explications | Déclaration de conformité UK                                     |