


RITTAL

VX 9682.358 - Bandeaux de finition inférieurs ajourés pour armoires VX

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.





Caractéristiques

Référence	VX 9682.358
Modèle	avec fente d'aération
Description produit	Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Cache avant Traverse de séparation Matériel de fixation inclus
Remarque	Dans le cas d'une utilisation des faces avant IP 2X, un toit avec indice de protection IP 2X doit être sélectionné pour la ventilation supérieure.
Dimensions	Hauteur: 300 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,26 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Poids brut	3,66 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024200
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27142423
Description produit	VX Bandeau de finition inférieur, IP 2X, LH : 800x300 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA