

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9774.005

CS Toptec

État: 21.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9774.005 - CS Toptec Solution du projet

Ce produit est utilisé dans des projets d'infrastructure et de télécommunications. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus d'informations.

Caractéristiques

Référence	CS 9774.005
Modèle	pour juxtaposition
Description produit	Ce produit est utilisé dans des projets d'infrastructure et de télécommunications. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus d'informations.
Avantages	Ossature TS 8 - plate-forme des applications outdoor identiques aux armoires et baies individuelles Toit de protection contre les intempéries - avec saillie sur toutes les faces Effet de cheminée de la double peau - réduction de l'influence du rayonnement solaire Avantage du montage - aménagement plus rapide par une structure d'ossature ouverte, s'applique également aux juxtapositions
Matériau	Cadre de base : acier inoxydable Pièces plates : aluminium Toit antipluie : aluminium
Finition	Revêtement poudre Polyester pur résistant aux UV
Composition de la livraison	Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Options	Options sélectionnables en fonction du projet Dimensions Porte latérale Porte arrière Climatisation
Remarque	Délai de livraison sur demande

Caractéristiques

Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27180101