

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1110.500

## Armarios compactos AE

Estado: 21-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1110.500 - Armarios compactos AE

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

## Características

Referencia	AE 1110.500
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 1.000 mm Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta	2 mm
Grosor del material de la caja	1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje	3 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	939 mm x 955 mm
Número puertas	2
Nº de cierres	2

# Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables	Tamaño: 4 Cantidad: 2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	65 kg
Peso bruto	67,1 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	AE ARMARIO COMPACTO 1000x1000x300 RAL7035, Standard, con placa de montaje

# Aprobaciones

Aprobaciones	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK