


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1308.600**

**Armario compacto HD, de una  
puerta**

Estado: 07-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1308.600 - Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos



## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Referencia               | HD 1308.600  |
| Ejecución                | Cajas Hygienic Design  |
| Modificación de producto | El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.  |
| Material                 | Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Placa de montaje: chapa de acero<br>Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)<br>Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie               | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada<br>Junta: color azul (RAL 5010)  |
| Unidad de envase         | Caja cerrada en todo el contorno<br>Puerta con junta insertada<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Placa de montaje   |
| Dimensiones              | Anchura: 390 mm<br>Alt. frontal: 650 mm<br>Altura posterior: 769 mm<br>Profundidad: 210 mm   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 330 mm x 575 mm  |
| Ángulo de abertura de la puerta             | 125°   |
| Nº de cierres                               | 2  |
| Código IK                                   | IK08   |
| Material básico                             | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)                                     |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529  | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA                    | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Tipo de comunicación según UL<br>50E        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13 |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                   | 17,575 kg  |
| Peso bruto                                  | 18,5 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                     | 57,47  |
| Código arancelario                          | 94032080   |
| ETIM 9                                      | EC000261   |
| ETIM 8                                      | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                  | 27180101   |
| Descripción producto                        | HD ARMARIO COMPACTO INOX. 390x650x210 1.4301, ALTURA TRASERA 769MM.    |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK  
PCF-declaration