

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1312.600**

**Armario compacto HD, de una  
puerta**

Estado: 05-04-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1312.600 - Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos



## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Referencia               | HD 1312.600  |
| Ejecución                | Cajas Hygienic Design  |
| Modificación de producto | El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.  |
| Material                 | Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Placa de montaje: chapa de acero<br>Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)<br>Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie               | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada<br>Junta: color azul (RAL 5010)  |
| Unidad de envase         | Caja cerrada en todo el contorno<br>Puerta con junta insertada<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Placa de montaje   |
| Dimensiones              | Anchura: 610 mm<br>Alt. frontal: 810 mm<br>Altura posterior: 981 mm<br>Profundidad: 300 mm   |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 550 mm x 735 mm   |
| Ángulo de abertura de la puerta             | 125°  |
| Código IK                                   | IK08  |
| Material básico                             | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529  | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                    | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13  |
| Tipo de comunicación según UL<br>50E        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13  |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                   | 35 kg   |
| Peso bruto                                  | 38 kg   |
| Código arancelario                          | 94032080  |
| ETIM 9                                      | EC000261  |
| ETIM 8                                      | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                  | 27180101  |
| Descripción producto                        | HD Armario compacto, An.Al.Pr.: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, con puerta con bisagras y junta de silicona |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK